

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 32/08mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251937 32/08
GTIN	4045197651457
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
Velikost destiček	8 mm
Sada šroubů	259023 3
Upínka	259038 12
Středové přesazení L_3	22 mm
Kolík	259049 5
Podložka	259031 41
ISO kód držáku	A32S MWLNR/L08
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L_2	31 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Podložka Typ 41	259031 41
Upínka Typ 12	259038 12
Sada šroubů 10dílná Typ 3	259023 3
Kolík Typ 5	259049 5
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500