

**HOLEX®**
**CCMT 120404 Sada à 10 ks, Typ: HBX130**

**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260217 HBX130
GTIN	4045197668714
Třída artiklu	22D

**Popis**

CCMT 120404 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

 Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

 Posuv  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/ot,

 Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 200 m/min

**Technický popis**

Posuv $f$	0,06 - 0,36 mm/ot,
Lamač třísek	MM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 200 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 3,75 mm

Druh	HBX130
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák eco
Série	Vyvrtávací hlava
Série	Vyvrtávací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 120404
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální