

**Garant****Soustružnický držák QuickTurn, levý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251907 20/08
GTIN	4045197651235
Třída artiklu	21U

**Popis****Výhoda:**

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.**

Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času.

Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DWLNR/L 2025K08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 25 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 32 mm

Celková délka L: 125 mm

Podložka: 259031 42

**Technický popis**

ISO kód držáku	DWLNR/L 2025K08
Podložka	259031 42
Délka hlavy L <sub>1</sub>	32 mm
Příložka	259038 10
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Velikost stopky	20 mm

Velikost destiček	8 mm
Šroub pro podložku	259025 4
Celková délka L	125 mm
Řada	QuickTurn
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Upínka Typ 10	259038 10
Šroubek pro podložku	259171
Podložka	259581
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Podložka Typ 42	259031 42
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroubek pro podložku Typ 4	259025 4
Upínka	259354