

**Základní těleso KOMET®, 6×D, Ø DC: 26mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236652 26
GTIN	4047109076235
Třída artiklu	24K

**Popis****Provedení:**

- **Bezpečné do 6×D.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Provedení stopky ABS.**

**Použití:**

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

**Upozornění:**

Další velikosti a přesnosti na poptávku.

**Technický popis**

ABS® Ø stopky $D_s$	50 mm
Užitná délka $L_1$	175 mm
Vhodné pro vrtací korunku	26 - 32 mm
Celková délka $L_{celk.}$	210 mm
Základní těleso Ø $d_1$	25 mm
Jmenovitý Ø $D$	26
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	6×D
Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

