

**Základní těleso KOMET®, 4×D, Ø DC: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236653 40
GTIN	4047109076280
Třída artiklu	24K

Popis**Provedení:**

- **Bezpečné do 4×D.**
- **Tuhý přechod mezi základním prvkem a vrtací korunkou.**
- **Provedení stopky ABS.**

Použití:

Pro rotační, nerotační, vertikální a horizontální použití do všech materiálů.

Upozornění:

Další velikosti a přesnosti na poptávku.

Technický popis

Vhodné pro vrtací korunku	40 - 45 mm
Základní těleso Ø d ₁	38,5 mm
Celková délka L _{celk.}	235 mm
ABS® Ø stopky D _s	63 mm
Užitná délka L ₁	185 mm
Jmenovitý Ø D	40
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	4×D
Stopka	ABS
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

