

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251917 20/08  |
| GTIN           | 4045197651396 |
| Třída artiklu  | 21T           |

**Technický popis**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Šroubek klínku                      | 259018 2         |
| Délka hlavy L <sub>1</sub>          | 20 mm            |
| Lomená páka                         | 259015 2         |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0804..      |
| Podložka                            | 259031 40        |
| Sada pružinových kolíků             | 259047 2         |
| Sada pružin                         | 259044 2         |
| Velikost destiček                   | 8 mm             |
| ISO kód držáku                      | PWLNLR/L 2020K08 |
| Velikost stopky                     | 20 mm            |
| Funkční šířka L <sub>4</sub>        | 25 mm            |
| Celková délka L                     | 125 mm           |
| Norma                               | DIN ISO 5610     |
| Způsob použití                      | levý             |
| Vnitřní chlazení                    | ne               |
| Úhel nastavení κ                    | 95 stupeň        |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Použití       | Čelní soustružení          |
| Použití       | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu | Soustružnický držák        |

### Příslušenství

|  |            |
|--|------------|
| Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2  | 259047 2   |
| Šroubek klínku Typ 2   | 259018 2   |
| PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm   | 674242 3   |
| Podložka Typ 40  | 259031 40  |
| Sada pružin 10dílná Typ 2  | 259044 2   |
| Lomená páka Typ 2  | 259015 2   |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |