

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/08mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251942 32/08
GTIN	4045197656988
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	259031 40
Sada pružinových kolíků	259047 2
Ø minimálního předvrtání D_{min}	40 mm
Lomená páka	259015 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Velikost destiček	8 mm
Sada pružin	259044 2
Středové přesazení L_3	22 mm
Šroubek klínu	259018 2
ISO kód držáku	A32S PWLNR/L08
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L_2	31 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Podložka Typ 40	259031 40
Šroubek klínku Typ 2	259018 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500