

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 40/08mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251937 40/08 |
| GTIN | 4045197651464 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|---|----------------|
| Středové přesazení L ₃ | 27 mm |
| Kolík | 259049 5 |
| Sada šroubů | 259023 3 |
| Upínka | 259038 12 |
| Ø minimálního předvrtání D _{min} | 50 mm |
| Velikost destiček | 8 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0804.. |
| ISO kód držáku | A40T MWLNR/L08 |
| Podložka | 259031 41 |
| Celková délka L | 300 mm |
| Upínací výška L ₂ | 38,5 mm |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |
| Ø stopky D _s | 40 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Způsob použití | levý |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D |
| Vnitřní chlazení | ano |

| | |
|---------------|------------------------------|
| Použití | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Kolík Typ 5 | 259049 5 |
| Sada šroubů 10dílná Typ 3 | 259023 3 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Upínka Typ 12 | 259038 12 |
| Podložka Typ 41 | 259031 41 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |