

HOLEX®**CCMT 120408 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260218 HBX130 |
| GTIN | 4045197668752 |
| Třída artiklu | 22D |

Popis

CCMT 120408 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 3,75 mmPosuv f : 0,06 - 0,36 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Posuv f | 0,06 - 0,36 mm/ot, |
| Lamač třísek | MM |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Hloubka řezu a_p | 0,1 - 3,75 mm |
| Hlavní způsob použití | M |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 60 - 200 m/min |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Druh | HBX130 |
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Série | Soustružnický držák |
| Série | Soustružnický držák eco |
| Série | Vyvrtávací hlava |
| Série | Vyvrtávací tyč |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | CCMT 120408 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Přiřazení vyměnitelných destiček | neutrální |