

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	15 mm
Podložka	259031 37
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1506..
Velikost stopky	25 mm
Sada pružinových kolíků	259047 4
Sada pružin	259044 6
Šroubek klínu	259018 11
Délka hlavy L ₁	30 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Lomená páka	259015 12
ISO kód držáku	PSKNR/L 2525M15
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek klínu Typ 11	259018 11
Podložka Typ 37	259031 37
Lomená páka Typ 12	259015 12
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500