

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260308 20/11
GTIN	4045197652591
Třída artiklu	21T

Technický popis

Délka hlavy L ₁	20,5 mm
Podložka	269005 3
Šroub pro podložku	269013 2
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost destiček	11 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Velikost stopky	20 mm
ISO kód držáku	SDJCR/L 2020K11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Celková délka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Podložka Typ 3

269005 3

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500