


Garant
Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/12 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251102 16/12
GTIN	4045197650696
Třída artiklu	21U

Popis
Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

- **Polohování v rámci stupnice zaručuje čistý přenos chladicího média.**
- **Optimální omývání břitů chladicím médiem.**

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PSSNR/L 1616X12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: SN.. 1204..

Funkční šířka L_4 : 25 mm

Délka hlavy L_1 : 34 mm

Celková délka L: 81 mm

Podložka: 259031 14

Technický popis

Funkční šířka L_4	25 mm
Velikost stopky	16 mm
Šroubek klínku	259018 3

Pružina	259046 1
Velikost destiček	12 mm
Délka hlavy L ₁	34 mm
Lomená páka	259015 3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
Podložka	259031 14
ISO kód držáku	PSSNR/L 1616X12
Celková délka L	81 mm
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 3	259018 3
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Podložka Typ 14	259031 14
Pružina Typ 1	259046 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Lomená páka Typ 3	259015 3