

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	13 mm
Lomená páka	259015 14
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Šroubek klínku	259018 10
Velikost destiček	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0604..
ISO kód držáku	A20Q PWLNR/L06
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L_2	19 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Lomená páka Typ 14	259015 14
Šroubek klínku Typ 10	259018 10
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepule Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500