

**HOLEX®****CCMT 060204 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260212 HBX020
GTIN	4045197668578
Třída artiklu	22D

**Popis**

CCMT 060204 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mmPosuv  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	PM
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 300 m/min
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,06 - 0,36 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Druh	HBX020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák eco
Série	Vyvrtávací hlava
Série	Vyvrtávací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální