

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/15mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251110 32/15
GTIN	4045197656735
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružinových kolíků	259047 4
Funkční šířka L ₄	40 mm
Sada pružin	259044 6
Délka hlavy L ₁	30 mm
Velikost stopky	32 mm
ISO kód držáku	PSKNR/L 3232P15
Velikost destiček	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1506..
Podložka	259031 37
Šroubek klínku	259018 11
Lomená páka	259015 12
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 11	259018 11
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
Lomená páka Typ 12	259015 12
Podložka Typ 37	259031 37
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500