

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260308 25/11
GTIN	4045197652607
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
ISO kód držáku	SDJCR/L 2525M11
Velikost stopky	25 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Podložka	269005 3
Délka hlavy L ₁	21,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Podložka Typ 3

269005 3

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500