

**Garant****Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/12 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251102 20/12
GTIN	4045197650702
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

- **Polohování v rámci stupnice zaručuje čistý přenos chladicího média.**
- **Optimální omývání břitu chladicím médiem.**

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PSSNR/L 2020X12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: SN.. 1204..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 25 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 34 mm

Celková délka L: 93 mm

Podložka: 259031 14

**Technický popis**

Velikost stopky	20 mm
Podložka	259031 14
Lomená páka	259015 3

Délka hlavy L <sub>1</sub>	34 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
ISO kód držáku	PSSNR/L 2020X12
Pružina	259046 1
Šroubek klínu	259018 3
Velikost destiček	12 mm
Celková délka L	93 mm
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Podložka Typ 14	259031 14
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Šroubek klínu Typ 3	259018 3
Pružina Typ 1	259046 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Lomená páka Typ 3	259015 3