

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251112 32/15
GTIN	4045197656780
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	PSSNR/L 3232P15
Sada pružinových kolíků	259047 4
Velikost destiček	15 mm
Podložka	259031 37
Šroubek klínku	259018 11
Sada pružin	259044 6
Délka hlavy L ₁	36 mm
Lomená páka	259015 12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1506..
Velikost stopky	32 mm
Funkční šířka L ₄	40 mm
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Lomená páka Typ 12	259015 12
Podložka Typ 37	259031 37
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroubek klínku Typ 11	259018 11
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500