

HOLEX®**CCMT 060204 Sada à 10 ks, Typ: HBX130****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	260212 HBX130
GTIN	4045197668592
Třída artiklu	22D

Popis

CCMT 060204 Sada à 10 ks HBX130 Druh: HBX130

Lamač třísek: MM

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 3,75 mmPosuv f : 0,06 - 0,36 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 200 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	MM
Hloubka řezu a_p	0,1 - 3,75 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,06 - 0,36 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 m/min

Druh	HBX130
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák
Série	Soustružnický držák eco
Série	Vyvrtávací hlava
Série	Vyvrtávací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální