

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251110 32/19
GTIN	4045197650825
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Sada pružin	259044 7
Šroubek klínu	259018 13
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1906..
Délka hlavy L <sub>1</sub>	34 mm
Podložka	259031 38
ISO kód držáku	PSKNR/L 3232P19
Sada pružinových kolíků	259047 5
Lomená páka	259015 13
Velikost destiček	19 mm
Velikost stopky	32 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
Celková délka L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Šroubek klínu Typ 13	259018 13
Lomená páka Typ 13	259015 13
Sada pružin 10dílná Typ 7	259044 7
Podložka Typ 38	259031 38
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 4 mm	674242 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500