

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 32/08mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251943 32/08
GTIN	4045197657008
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Lomená páka	259015 2
Velikost destiček	8 mm
Sada pružinových kolíků	259047 2
Podložka	259031 40
Šroubek klínku	259018 2
Středové přesazení L <sub>3</sub>	22 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	40 mm
Sada pružin	259044 2
ISO kód držáku	A32S PWLNR/L08
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	31 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
Podložka Typ 40	259031 40
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500