

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 16/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260307 16/11
GTIN	4045197652553
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	269005 3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Velikost destiček	11 mm
Funkční šířka L ₄	20 mm
Šroub pro podložku	269013 2
Velikost stopky	16 mm
ISO kód držáku	SDHCR/L 1616H11
Délka hlavy L ₁	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Celková délka L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	107,5 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 3

269005 3

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500