

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260309 10/07
GTIN	4045197655349
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	SDJCR/L 1010E07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Funkční šířka L ₄	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Délka hlavy L ₁	13 mm
Velikost stopky	10 mm
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500