

**Garant****Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky: 16/12 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251103 16/12
GTIN	4045197650726
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břit. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PSSNR/L 1616X12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: SN.. 1204..

Funkční šířka  $L_4$ : 25 mm

Délka hlavy  $L_1$ : 34 mm

Celková délka L: 81 mm

Podložka: 259031 14

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
Podložka	259031 14
Velikost stopky	16 mm
Šroubek klínku	259018 3
ISO kód držáku	PSSNR/L 1616X12

Velikost destiček	12 mm
Pružina	259046 1
Délka hlavy L <sub>1</sub>	34 mm
Lomená páka	259015 3
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Celková délka L	81 mm
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Pružina Typ 1	259046 1
Lomená páka Typ 3	259015 3
Šroubek klínku Typ 3	259018 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Podložka Typ 14	259031 14