

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260309 12/07
GTIN	4045197652614
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	12 mm
Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Funkční šířka L ₄	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Délka hlavy L ₁	17 mm
ISO kód držáku	SDJCR/L 1212F07
Celková délka L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500