

HOLEX®**CCMT 09T308 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260215 HBX020 |
| GTIN | 4045197668653 |
| Třída artiklu | 22D |

Popis

CCMT 09T308 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 3,75 mmPosuv f : 0,06 - 0,36 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Hlavní způsob použití | P |
| Lamač třísek | PM |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 80 - 300 m/min |
| Hloubka řezu a_p | 0,1 - 3,75 mm |
| Posuv f | 0,06 - 0,36 mm/ot, |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Druh | HBX020 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování-dokončování |
| Řezný materiál | TK |
| Série | Soustružnický držák |
| Série | Soustružnický držák eco |
| Série | Vyvtávací hlava |
| Série | Vyvtávací tyč |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | CCMT 09T308 |
| Počet výměn/řezání | 2 |
| Přiřazení vyměnitelných destiček | neutrální |