

**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260306 12/07  |
| GTIN           | 4045197654878 |
| Třída artiklu  | 21T           |

**Technický popis**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | DC.. 0702..                |
| Velikost destiček                            | 7 mm                       |
| Funkční šířka L <sub>4</sub>                 | 16 mm                      |
| Velikost stopky                              | 12 mm                      |
| Délka hlavy L <sub>1</sub>                   | 12 mm                      |
| ISO kód držáku                               | SDHCR/L 1212F07            |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 22                  |
| Celková délka L                              | 80 mm                      |
| Norma  | DIN ISO 5610               |
| Způsob použití                               | pravý                      |
| Vnitřní chlazení                             | ne                         |
| Úhel nastavení κ                             | 107,5 stupeň               |
| Použití                                      | Čelní soustružení          |
| Použití                                      | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu                                | Soustružnický držák        |

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500