

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 260307 25/11 |
| GTIN | 4045197655301 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|--|----------------------------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 2 |
| Délka hlavy L ₁ | 21 mm |
| ISO kód držáku | SDHCR/L 2525M11 |
| Velikost destiček | 11 mm |
| Šroub pro podložku | 269013 2 |
| Velikost stopky | 25 mm |
| Funkční šířka L ₄ | 32 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. |
| Podložka | 269005 3 |
| Celková délka L | 150 mm |
| Norma | Výrobní norma |
| Způsob použití | levý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Úhel nastavení κ | 107,5 stupeň |
| Použití | Čelní soustružení |
| Použití | Podélné soustružení vnější |

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

Podložka Typ 3

269005 3

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500