

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251111 25/15
GTIN	4045197656766
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	259031 37
Lomená páka	259015 12
Sada pružin	259044 6
Sada pružinových kolíků	259047 4
Délka hlavy L ₁	30 mm
ISO kód držáku	PSKNR/L 2525M15
Velikost stopky	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1506..
Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost destiček	15 mm
Šroubek klínku	259018 11
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 37	259031 37
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Lomená páka Typ 12	259015 12
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
Šroubek klínku Typ 11	259018 11
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500