

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/15mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251113 32/15
GTIN	4045197656902
Třída artiklu	21T

Technický popis

Funkční šířka L ₄	40 mm
ISO kód držáku	PSSNR/L 3232P15
Velikost stopky	32 mm
Podložka	259031 37
Velikost destiček	15 mm
Délka hlavy L ₁	36 mm
Lomená páka	259015 12
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1506..
Šroubek klínu	259018 11
Sada pružinových kolíků	259047 4
Sada pružin	259044 6
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložka Typ 37	259031 37
Šroubek klínku Typ 11	259018 11
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Lomená páka Typ 12	259015 12
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500