

Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/15mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost destiček	15 mm
Délka hlavy L ₁	30 mm
Šroubek klínku	259018 11
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1506..
Podložka	259031 37
Sada pružinových kolíků	259047 4
Lomená páka	259015 12
Funkční šířka L ₄	40 mm
ISO kód držáku	PSKNR/L 3232P15
Velikost stopky	32 mm
Sada pružin	259044 6
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Lomená páka Typ 12	259015 12
Podložka Typ 37	259031 37
Šroubek klínu Typ 11	259018 11
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada pružin 10dílná Typ 6	259044 6
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 4	259047 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500