

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260309 20/11
GTIN	4045197652638
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	11 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	20,5 mm
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Šroub pro podložku	269013 2
Podložka	269005 3
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
ISO kód držáku	SDJCR/L 2020K11
Celková délka L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

### Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22

269028 22

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2

269028 2

Podložka Typ 3

269005 3

Šroub pro podložku Typ 2

269013 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500