

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251111 32/19
GTIN	4045197650849
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroubek klínku	259018 13
Délka hlavy L ₁	34 mm
Velikost stopky	32 mm
Sada pružin	259044 7
ISO kód držáku	PSKNR/L 3232P19
Velikost destiček	19 mm
Sada pružinových kolíků	259047 5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1906..
Lomená páka	259015 13
Podložka	259031 38
Funkční šířka L ₄	40 mm
Celková délka L	170 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 38	259031 38
Sada pružin 10dílná Typ 7	259044 7
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 4 mm	674242 4
Šroubek klínku Typ 13	259018 13
Lomená páka Typ 13	259015 13
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500