

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260308 10/07
GTIN	4045197655325
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	SDJCR/L 1010E07
Délka hlavy L ₁	13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Funkční šířka L ₄	12 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Velikost stopky	10 mm
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	70 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500