

Garant**Soustružnický držák QuickTurn, levý, Velikost stopky / destičky: 20/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251105 20/12
GTIN	4045197650771
Třída artiklu	21U

Popis**Výhoda:**

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.** Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času. Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DSSNR/L 2025K12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: SN.. 1204..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 49 mm

Celková délka L: 125 mm

Podložka: 259031 21

Technický popis

Podložka	259031 21
Šroub pro podložku	259025 4
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
ISO kód držáku	DSSNR/L 2025K12
Velikost destiček	12 mm
Příložka	259038 8

Délka hlavy L ₁	49 mm
Celková délka L	125 mm
Řada	QuickTurn
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Podložka Typ 21	259031 21
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroubek pro podložku	259171
Upínka	259352
Šroubek pro podložku Typ 4	259025 4
Podložka	259231
Upínka Typ 8	259038 8