

Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251110 25/12
GTIN	4045197656728
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružinových kolíků	259047 2
Délka hlavy L ₁	26 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm
Podložka	259031 20
Lomená páka	259015 2
Sada pružin	259044 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
Velikost stopky	25 mm
ISO kód držáku	PSKNR/L 2525M12
Velikost destiček	12 mm
Šroubek klínku	259018 2
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň
Použití	Čelní soustružení

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Podložka Typ 20	259031 20
Lomená páka Typ 2	259015 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500