

Garant**Soustružnický držák QuickTurn, levý, Velikost stopky / destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251105 25/12
GTIN	4045197650788
Třída artiklu	21U

Popis**Výhoda:**

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.** Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času. Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DSSNR/L 2525M12

Vhodná vyměnitelná břitová destička: SN.. 1204..

Funkční šířka L_4 : 32 mm

Délka hlavy L_1 : 49 mm

Celková délka L: 150 mm

Podložka: 259031 21

Technický popis

Délka hlavy L_1	49 mm
Velikost stopky	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SN.. 1204..
ISO kód držáku	DSSNR/L 2525M12
Šroub pro podložku	259025 4
Příložka	259038 8
Velikost destiček	12 mm
Podložka	259031 21

Funkční šířka L ₄	32 mm
Celková délka L	150 mm
Řada	QuickTurn
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	45 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroubek pro podložku Typ 4	259025 4
Upínka Typ 8	259038 8
Šroubek pro podložku	259171
Podložka	259231
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Podložka Typ 21	259031 21
Upínka	259352