

 **KOMET****Vrtací korunka KOMET KUB® V464, Ø DC: 95mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236660 95
GTIN	4047109090538
Třída artiklu	24L

**Popis****Provedení:**

Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami (vrtací korunka) s držáky vyměnitelných destiček a napojením ABS® T, pravořezný. Vložka pro vyměnitelné destičky pro vnější vyměnitelnou destičku lze nastavit v Ø na +5 mm. Použití s držáky ABS® N a prodlužovacími prvky ABS® T. Spolehlivost procesu do 6xD.

**Procesně bezpečné do 6xD.****Použití:**

Se středícím hrotem č. 236661 – 236662.

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

**Rozsah dodávky:**

Vrtací korunka s vestavnými díly.

**Upozornění:**

Náhradní díly na poptávku.

**Technický popis**

Počet břitů Z	1
Velikost středícího hrotu	80
Vnější Ø d <sub>1</sub>	92,5 mm
ABS® T Ø d	50 mm

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 10IP (2,8 Nm)
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX06T304
Jmenovitý Ø D	95
Délka vyložení L <sub>A</sub>	75 mm
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vrtání slepých otvorů
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
HSS středící hrot KOMET KUB® V464 Typ 80	236662 80
HSS středící hrot KOMET KUB® V464 Typ 80	236661 80
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP	239655 10IP