

**WNMG 080404, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252012 CA6525
GTIN	4960664513222
Třída artiklu	25E

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač třísek	MQ
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	CA6525
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNMG 080404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení