

**WNMG 060408, Typ: SP0819****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252084 SP0819
GTIN	2050001938770
Třída artiklu	28A

Popis

WNMG 060408 SP0819 Druh: SP0819

Lamač třísek: 4E

Hloubka řezu a_p : 1 - 3,5 mm

Posuv f : 0,15 - 0,55 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 120 m/min

Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 150 - 320 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Lamač třísek	4E
Vedlejší použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	150 - 320 m/min
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 120 m/min

Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Hlavní způsob použití	S
Druh	SP0819
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 060408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení