

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260318 10/07
GTIN	4045197652669
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Středové přesazení L <sub>3</sub>	7 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	12,5 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	E10K SDUCR/L07
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	9,6 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500