

**Vrtací korunka KOMET KUB® V464, Ø DC: 105mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236660 105
GTIN	4047109085565
Třída artiklu	24L

Popis**Provedení:**

Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami (vrtací korunka) s držáky vyměnitelných destiček a napojením ABS® T, pravořezný. Vložka pro vyměnitelné destičky pro vnější vyměnitelnou destičku lze nastavit v Ø na +5 mm. Použití s držáky ABS® N a prodlužovacími prvky ABS® T. Spolehlivost procesu do 6xD.

Procesně bezpečné do 6xD.**Použití:**

Se středícím hrotem č. 236661 – 236662.

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka s vestavnými díly.

Upozornění:

Náhradní díly na poptávku.

Technický popis

ABS® T Ø d	63 mm
Vnější Ø d ₁	102,5 mm
Velikost středícího hrotu	80
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX080404

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239655 15IP (6,3 Nm)
Počet břitů Z	1
Jmenovitý Ø D	105
Délka vyložení L _A	85 mm
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Vrtání slepých otvorů
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

HSS středící hrot KOMET KUB® V464 Typ 80	236662 80
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 15IP	239655 15IP
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Čepel 8 mm, s magnetem 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
HSS středící hrot KOMET KUB® V464 Typ 80	236661 80
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600