

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260318 12/07
GTIN	4045197652676
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení L ₃	9 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání D _{min}	15 mm
ISO kód držáku	E12M SDUCR/L07
Celková délka L	150 mm
Upínací výška L ₂	11,6 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepce Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500