


**WNMG 080408, Typ: SW05****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	252014 SW05
GTIN	4960664629992
Třída artiklu	25E

Popis

WNMG 080408 SW05 Druh: SW05

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1 mm

Posuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Lamač třísek	MQ
Hlavní způsob použití	Ti
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1 mm
Druh	SW05

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WNMG 080408
Počet výměn/řezání	6
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení