

Garant**Sada vyvrtávacích tyčí TK, levý****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260325
GTIN	4045197652775
Třída artiklu	29W

Technický popis

ISO kód držáku	E12M SDUCR/L07
ISO kód držáku	E10K SDUCR/L07
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení L ₃	7 mm
Středové přesazení L ₃	9 mm
Upínací výška L ₂	9,6 mm
Upínací výška L ₂	11,6 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	12 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	15 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	DIN 8024
Norma	Výrobní norma

Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Vyvrtávací tyč TK Ø stopky / velikost destičky 10/07 mm	260319 10/07
Vyvrtávací tyč TK Ø stopky / velikost destičky 12/07 mm	260319 12/07