

**Garant****Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 16/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260318 16/07
GTIN	4045197652683
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	E16R SDUCR/L07
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	19 mm
Středové přesazení $L_3$	11 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Velikost destiček	7 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška $L_2$	15,6 mm
Úhel nastavení $\kappa$	93 stupeň
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8xD
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500