

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 10/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260328 10/07
GTIN	4045197652799
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód držáku	AH10K SDQCR/L07
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení $L_3$	7 mm
Délka hlavy $L_1$	20 mm
Celková délka $L$	125 mm
Upínací výška $L_2$	9 mm
Úhel nastavení $\kappa$	107,5 stupeň
Ø stopky $D_s$	10 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500