

Garant**Vyvrtávací tyč TK, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260318 20/11
GTIN	4045197652690
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Středové přesazení L ₃	13,1 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
Velikost destiček	11 mm
Ø minimálního předvrtání D _{min}	23,5 mm
ISO kód držáku	E20S SDUCR/L11
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L ₂	18,9 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Řezný materiál	TK
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 8	269028 8
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500