

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 12/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260328 12/07
GTIN	4045197652805
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Délka hlavy $L_1$	20 mm
ISO kód držáku	AH12M SDQCR/L07
Velikost destiček	7 mm
Středové přesazení $L_3$	8,5 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Celková délka L	150 mm
Upínací výška $L_2$	11 mm
Úhel nastavení $\kappa$	107,5 stupeň
Ø stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	5xD
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7

269028 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500