

**Garant****Vyvrtávací tyč HSS, levý, Ø stopky / velikost destičky: 1012/07mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260333 1012/07
GTIN	4045197652997
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Velikost destiček	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Středové přesazení L <sub>3</sub>	9 mm
ISO kód držáku	AH1012K SDUCR/L07
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Šířka hrdla L <sub>4</sub>	10 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	28 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	15,5 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	11 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Užitná hloubka T	5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	5×D
Řezný materiál	HSS

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500